




Adapter

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	alumínium
Test kiöntő anyaga	alumínium
Hollandi anya anyaga	alumínium

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: alumínium; záró: alumínium





Adapter

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: alumínium; záró: alumínium



Csatlakozás

