




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0010E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	29 x 15 x 44
Anyagok		PA 6.6
Test kiöntő anyaga		PA 6.6
Hollandi anya anyaga		alumínium
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10566



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0010E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, narancs, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: alumínium



Csatlakozás

1	BN
3	BU
4	BK

BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék