



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSS0005A05

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC074
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSS0005A05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	feke
WH =	kék
	fehér