


Összekötő kábel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11325

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 60 AC/DC

Védelmi osztály III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90

Védettség IP 68

Mechanikai adatok

Anyagok PUR

Test kiöntő anyaga PUR

Hollandi anya anyaga horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett



E10600




Összekötő kábel

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett

