


Összekötő kábel

VDOG F030MSS00,8A03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály	III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 68

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett





Összekötő kábel

VDOGF030MSS00,8A03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett

