




Összekötő kábel

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		III


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett






Összekötő kábel

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett

