

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0020E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
-----------------------------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
---------	-----

Test kiöntő anyaga	PUR
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
----------------------	----------------------------------

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



E10611



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0020E03

Csatlakozás



BK =
BN =
BU =

Érszínek :
fekete
barna
kék