

E10614




Összekötő kábel

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11386

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	15 x 15 x 46
Anyag		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Összekötő kábel

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - Buchse



Csatlakozás



E10614



Összekötő kábel

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett