




Konfekcionálható dugalj

SDOGF030ZDSFKPK

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11552


Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	13 x 13 x 44
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		ZnAl / Ni
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ZnAl / Ni



E10620



Konfekcionálható dugalj

SDOGF030ZDSFKPK

Csatlakozás

