



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGG030--S0010A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 65

Mechanikai adatok

Méreték [mm]

8 x 8 x 31

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC, Halogénmentes, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU




E10623



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGG030--S0010A03

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék