


Összekötő kábel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 68
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett






Összekötő kábel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett

