




Összekötő kábel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok


Anyagok	PA 6.6
Test kiöntő anyaga	PA 6.6
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: horganyöntvény, nikkelezett



E10631



Összekötő kábel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: horganyöntvény, nikkelezett

