




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ALS0010F03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



| Elektromos adatok            |                    |                |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| Üzemi feszültség             | [V]                | 10...30 DC     |
| Kimenetek                    |                    |                |
| Elektromos kivitel           |                    | PNP            |
| Környezeti körülmények       |                    |                |
| Környezeti hőmérséklet       | [°C]               | -20...70       |
| Védettség                    |                    | IP 67          |
| Mechanikai adatok            |                    |                |
| Méretek                      | [mm]               | 29 x 15 x 44   |
| Anyagok                      |                    | PA 6.6         |
| Test kiöntő anyaga           |                    | PA 6.6         |
| Hollandi anya anyaga         |                    | alumínium      |
| Kijelzők / kezelési egységek |                    |                |
| Kijelző                      | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|                              | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |
| Megjegyzések                 |                    |                |
| Csomagolási egység           |                    | 1 db           |

# E10635



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ALS0010F03

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 4,5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: alumínium



### Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |            |
|------|------------|
| BN = | Érszínek : |
| BK = | barna      |
| BU = | fekete     |
|      | kék        |