




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0005A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC002
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 47
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10644



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0005A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék