




Központi elosztó

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC012
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67



Központi elosztó


ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	28 x 60 x 152
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		8
Csatlakozó típusa		M12
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	16 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm		
		

Központi elosztó

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Csatlakozás



E10659



Központi elosztó

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

