




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK190MSS0005B19

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...30 DC

Környezeti körülmények

Védettség IP 65

Mechanikai adatok

Méretek [mm] 26 x 26 x 49

Anyagok sárgaréz nikkelezett

Test kiöntő anyaga sárgaréz, nikkelezett

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések


Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett





Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK190MSS0005B19

Csatlakozás

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga