



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH030MSS0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10665



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH030MSS0002A03

Csatlakozás

1	BN
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék