




Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület	
Kivitel	erősítővel
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	12...40 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 65
Mechanikai adatok	
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás - dugó	

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett






Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

