




Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 fekete

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett




Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

