




Összekötő kábel

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC017
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett






Összekötő kábel

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

