




Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



1 szürke

Felhasználási terület

Kivitel

erősítővel

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

12...40 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 65

Mechanikai adatok

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett






Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

