



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSS0005B05

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC074
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSS0005B05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, fekete; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér