

E10700




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0005E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVT004

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 250 AC / < 300 DC

Max. összes áramterhelés [A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...100

Védettség

IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Méreték [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Anyagok

PVC

Test kiöntő anyaga

PVC

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E10700



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0005E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér