


Központi elosztó

ZDO4H045MSS0025A07

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-15...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méretek

[mm]

18 x 54 x 82

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Elosztódoboz portjainak
száma

4



Központi elosztó

ZDO4H045MSS0025A07

Csatlakozó típusa	M12
-------------------	-----

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás


Kábel: 25 m, PUR, Halogénmentes; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
GN =	kék
GN/YE =	zöld
GY =	zöld / sárga
WH =	szürke
YE =	fehér
	sárga