


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030ZDS0010A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 68
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	10 x 10 x 33
-------	------	--------------

Anyag	PUR
-------	-----

Test kiöntő anyaga	PUR
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	horganyöntvény
----------------------	----------------

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény




E10712



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030ZDS0010A03

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék