
E10714

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030ZDS0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés




Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	17 x 10 x 27
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény




E10714

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030ZDS0010A03

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék