E10721


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0005A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC008

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	36 x 15 x 26
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10721

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0005A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék