
E10722

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC	
Kimenetek			
Elektromos kivitel		PNP	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90	
Védettség		IP 68	
Mechanikai adatok			
Méretek	[mm]	36 x 15 x 26	
Anyagok		PUR	
Test kiöntő anyaga		PUR	
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

E10722

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0010A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék