


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0020A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 68
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	36 x 15 x 26
-------	------	--------------

Anyagok	PUR
---------	-----

Test kiöntő anyaga	PUR
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
----------------------	----------------------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0020A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 20 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Csatlakozás



BK =
 BN =
 BU =

Érszínek :
 fekete
 barna
 kék