
E10728

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032VAS0005A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10728

Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAF032VAS0005A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék