




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0010E03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Méreték [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Anyagok	PVC
Test kiöntő anyaga	PVC
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0010E03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék