



E10749



Csillapítómágnes

MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-50...350
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	3,56
Méret	[mm]	Ø 10 / L = 3
Anyag		szamárium-kobalt
Mágneses térerősség	[mT]	200

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------