




Csillapítómágnes

MAGNET M3.0 HARD FERRITE



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...250
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	10,33
Méret	[mm]	Ø 20 / L = 6,5
Anyag		kemény ferrit HF 24/23
Mágneses térerősség	[mT]	110

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------