


# E10754



## Csillapítómágnes

MAGNET M5.1 HARD F./PLAS



### Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
|------------------------|------|----------|

### Mechanikai adatok

|                     |      |                                                   |
|---------------------|------|---------------------------------------------------|
| Súly                | [g]  | 65,5                                              |
| Méret               | [mm] | Ø 35 / L = 18,7                                   |
| Anyag               |      | kemény ferrit HF 26/22 mit Kunststoffmantel; acél |
| Mágneses térerősség | [mT] | 50                                                |

### Megjegyzések

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |
|--------------------|--|------|