

E10774




Konfekcionálható dugalj

SDOAH040PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11509 vagy E11658

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	35 x 20 x 30
Anyagok		PBT
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		PA
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10774



Konfekcionálható dugalj


SDOAH040PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA



Csatlakozás

