




Összekötő kábel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	ZnAl / Ni

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: ZnAl / Ni



E10780



Összekötő kábel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 7 m, PUR / PVC, fekete; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: ZnAl / Ni

