




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0005E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály	III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett




E10787



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0005E03

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék