




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTAA030MSSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	25
Méret	[mm]	20 x 20 x 58
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 7

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10788



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTAA030MSSFKPG

Csatlakozás

