




Konfekcionálható dugalj

SDOAJ040PLSFKPG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: E10013
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	43 x 25 x 36
Anyagok		PBT
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		ULTRAMID
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOAJ040PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 9

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M18, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: ULTRAMID; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

