




Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x Torson, egyenes; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10815




Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,2 m, PUR / PVC

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

