




Összekötő kábel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
------------------------	------	----------

Védettség		IP 65
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Anyagok		TPU
---------	--	-----

Test kiöntő anyaga		TPU
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x Torson, egyenes; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10816




Összekötő kábel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,2 m, PUR / PVC

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

