


Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

59,2

Méreték [mm]

30 x 15 x 39

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

üzem / működés

1 x LED, sárga



Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező


Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó ipari szabvány alapján, derékszögű; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

