




Összekötő kábel szelepdugóval

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Alkalmazás		NAMUR
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 15 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	30 x 15 x 39
Anyag		TPU; PUR
Test kiöntő anyaga		TPU / PUR
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tartozékok		
Szállított tételek		csavar feliratmező
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db




Összekötő kábel szelepdugóval

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PVC, kék, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

