




Beépíthető dugó

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E10411
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 o-gyűrű

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Menetes csatlakozás		PG 9
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10835



Beépíthető dugó

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér