




Csatlakozókábel dugóval

ASTAH050VAS00,6A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Halogénmentes
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	39 x 30 x 15
Anyag		PUR; TPU
Test kiöntő anyaga		PUR / TPU
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugóval


ASTAH050VAS00,6A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR / TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



BN = Érszínek :
 BU = barna
 GN/YE = kék
 zöld / sárga