


Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Alkalmazás

NAMUR

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 15 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méretek

[mm]

30 x 15 x 39

Anyagok

TPU; PUR

Test kiöntő anyaga

TPU / PUR

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR / PVC, kék, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

