


E10848



Rögzítőhüvely ütközővel

FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP



Felhasználási terület

Kivitel	merev ütközővel
---------	-----------------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	31,9
Szerelési útmutató	a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz)	
Méret	[mm]	M12 x 1
Menet megjelölés		M12 x 1
Belső átmérő	[mm]	8
Anyagok	sárgaréz fehérbronz bevonatú; Anyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	5; (záróanyák: 10)

Tartozékok

Szállított tételek	Anyák: 2
--------------------	----------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------