


Rögzítőhüvely ütközővel

FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP



Felhasználási terület

Kivitel

merev ütközővel

Mechanikai adatok

Súly

[g]

36,3

Szerelési útmutató

a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz)

Méretek

[mm]

M12 x 1 / L = 42

Menet megjelölés

M12 x 1

Belső átmérő

[mm]

8

Anyagok

sárgaréz fehérbronz bevonatú; Anyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú

Meghúzási nyomaték

[Nm]

5; (záróanyák: 10)

Tartozékok

Szállított tételek

Anyák: 2

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db