


Csatlakozókábel dugóval

ASTAH050VAN00,6A02

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Alkalmazás

NAMUR

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 15 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méretek

[mm]

39 x 30 x 15

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugóval


ASTAH050VAN00,6A02

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PVC, kék, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

1 WH2 BK