


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF040MSS0005A04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC / < 75 DC
----------------------	-------------------

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
-----------------------------	----------

Védettség	IP 67; (becsavart állapotban)
-----------	-------------------------------

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
---------	-----

Test kiöntő anyaga	TPU
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett




E10860



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF040MSS0005A04

Csatlakozás



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér